

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 35 mm
- F 1,6-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,35 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 29,5 mm × 35,4 mm

Max. Aussendurchmesser 29,5 mm (ohne Rändelschrauben)
39,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 35,4 mm

Gewicht ≤ 64 g

Filtergewinde M 27,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP

Objektivdaten

Brennweite 35 mm

Format 2/3"

Blende F 1,6-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,45 m

Horizontaler Bildwinkel 14,8 °

Vertikaler Bildwinkel 11,1 °

Diagonaler Bildwinkel 18,4 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C