

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 12 mm
- F 1,8-11
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 33 mm × 53,5 mm
 Max. Aussendurchmesser 33 mm (ohne Rändelschrauben)
 40 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 53,5 mm
 Gewicht ≤ 105 g
 Filtergewinde M 25,5 × 0,5

Objektivdaten

Brennweite 12 mm
 Format 2/3"
 Blende F1,8-11
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,1 m
 Horizontaler Bildwinkel 39,1 °
 Vertikaler Bildwinkel 29,8 °
 Diagonaler Bildwinkel 47,8 °
 bei Bildformat 6,6 × 8,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C