

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 16 mm
- F 2,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 39,5 mm × 32,2 mm

Max. Aussendurchmesser 39,5 mm (ohne Rändelschrauben)
49,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 36,35 mm

Gewicht ≤ 92 g

Filtergewinde M 34,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 12 MP

Objektivdaten

Brennweite 16 mm

Format 1,1"

Blende F2,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 48,2 °

Vertikaler Bildwinkel 36,2 °

Diagonaler Bildwinkel 57,9 °

bei Bildformat 26 × 19 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C