



Auf einen Blick

- Stecker gerade
- M8 , 3-polig, A-kodiert
- 0,14 - 0,34mm², 2,5 - 5,1mm



Technische Daten

Seite A

Kopf A: Anschluss	M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Männlich
Kopf A: Kodierung	A
Kopf A: Schirmung	Nein
Kopf A: Polzahl	3
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW9
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Min. AWG	26
Max. AWG	22
Anschlusstechnik	Schneidklemme
Leiterquerschnitt (max.)	0,34 mm ²

Seite A

Leiterquerschnitt (min.)	0,14 mm ²
Leitungsdurchmesser (max)	5,1 mm
Leitungsdurchmesser (min)	2,5 mm

Leitungen

Schirmung	Nein
-----------	------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 32 V AC
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A

Mechanische Daten

Kopf A: Schutzklasse	IP67
----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
----------------------------	---