

Auf einen Blick

- Buchse gerade
- M8 , 4-polig, A-kodiert
- 0,14 - 0,34mm², 2,5 - 5,1mm



Technische Daten

Seite A

Kopf A: Anschluss	M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Weiblich
Kopf A: Schirmung	Nein
Kopf A: Polzahl	4
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW9
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Min. AWG	26
Max. AWG	22
Anschlusstechnik	Schneidklemme

Seite A

Leiterquerschnitt (max.)	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt (min.)	0,14 mm ²
Leitungsdurchmesser (max)	5,1 mm
Leitungsdurchmesser (min)	2,5 mm

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 32 V DC
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A

Mechanische Daten

Kopf A: Schutzklasse	IP67
----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
----------------------------	---