

**Auf einen Blick**

- 32 Pole auf Aussendurchmesser 30,5 mm
- Einfache Schraubmontage
- Für 14 mm Wellendurchmesser



**Technische Daten**

**Technische Daten**

Abmessungen	ø30,5 x 14 mm
Bohrung	ø14 mm
Abtastung	Magnetring radial
Matchcode	FN
Magnetisierung	Inkremental
Polanzahl	32
Montageart	Schraubmontage
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min

**Technische Daten**

Betriebstemperatur	-40...+100 °C
Trägheitsmoment Rotor	34 gcm <sup>2</sup>
Masse ca.	30 g
Werkstoff	Kunststoffgebundener Ferrit Nabe: Aluminium
Relative Luftfeuchte	95 %
Widerstandsfähigkeit	EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 500 g, 1 ms
Koerzivität ca.	175 kA/m (20 °C)

**Abmessungen**

