

Auf einen Blick

- 64 Pole auf Aussendurchmesser 56 mm
- Für kosteneffiziente Klebmontage
- Für 47.9 mm Wellendurchmesser
- Option Packungseinheit: 48 Stück



Technische Daten

Technische Daten

Abmessungen	ø56 x 8 mm
Bohrung	ø47,9 mm
Abtastung	Magnetring radial
Polanzahl	64
Montageart	Klebmontage
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min
Betriebstemperatur	-40...+100 °C

Technische Daten

Trägheitsmoment Rotor	68 gcm ²
Masse ca.	19 g
Werkstoff	Kunststoffgebundener Ferrit
Relative Luftfeuchte	95 %
Widerstandsfähigkeit	EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 500 g, 1 ms
Koerzivität ca.	175 kA/m (20 °C)

Abmessungen

