

Auf einen Blick

- Reflexions-Typ
- Tastweite bis zu 184 mm
- Zylindrischer glatter Tastkopf $\varnothing 1,5$ mm, koaxiales Faserlayout für erhöhte Präzision
- Kunststoff-Lichtleiter 200 cm lang, mit Knickschutz
- Arbeitstemperatur bis zu +70 °C
- Für kompakte Lichtleiter-Sensoren FVDK 10 und OF10



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Besondere Eigenschaften	Glatter Tastkopf Koaxiale Faseranordnung Knickschutz
-------------------------	--

Funktionsprinzip	Reflexions-Typ
------------------	----------------

Tastweite Tw	184 mm
--------------	--------

Lichtleiterkopf	Zylindrisch glatt
-----------------	-------------------

Arbeitstemperatur	-55 ... +70 °C
-------------------	----------------

Austrittswinkel	60°
-----------------	-----

Lichtleiter kürzbar	Nein
---------------------	------

Integrierte Linse	Nein
-------------------	------

Adaptierbare Vorsatzlinse	Nein
---------------------------	------

Kompatibilität mit Infrarotlicht (1450 nm)	Nein
--	------

Allgemeine Daten

Kleinste erfassbare Objekt	0,005 mm
----------------------------	----------

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser (Kopf)	1,5 mm
-----------------------------	--------

Höhe / Länge (Kopf)	15 mm
---------------------	-------

Material (Kopf)	Stahl rostfrei
-----------------	----------------

Biegeradius (statisch)	15 mm
------------------------	-------


Durchmesser Aussenmantel	1,25 mm
--------------------------	---------

Material Aussenmantel	PE
-----------------------	----


Material (Lichtleiter)	Kunststoff
------------------------	------------

Länge (Lichtleiter)	200 cm
---------------------	--------


Masszeichnung



Faseranordnung



Tastweitendiagramm



Zubehör

Passende Lichtleiter-Sensoren

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

Linsen und Komponenten

11708559	ZADAP-FBR.1_3MM
----------	-----------------