

**Auf einen Blick**

- Einweg-Typ
- Betriebsreichweite bis zu 2957 mm
- Zylindrischer Tastkopf mit Gewinde M4, mit Gewinde M2,6 für optionale Linse
- Kunststoff-Lichtleiter 200 cm lang
- Arbeitstemperatur bis zu +105 °C
- Für kompakte Lichtleiter-Sensoren FVDK 10 und OF10




Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Funktionsprinzip	Einweg-Typ
Betriebsreichweite Sb	2957 mm
Lichtleiterkopf	Zylindrisch Gewinde
Arbeitstemperatur	-30 ... +105 °C
Austrittswinkel	60°
Lichtleiter kürzbar	Ja
Integrierte Linse	Nein
Adaptierbare Vorsatzlinse	Ja
Kompatibilität mit Infrarotlicht (1450 nm)	Nein
Kleinste erfassbare Objekt	0,005 mm


**Mechanische Daten**

Durchmesser Faser	1 mm
-------------------	------


**Mechanische Daten**

Breite / Durchmesser (Kopf)	4 mm
Höhe / Länge (Kopf)	14 mm
Material (Kopf)	Stahl rostfrei
Gewinde	M4 x 0,7
Biegeradius (statisch)	25 mm
Biegeradius (flexibler Einsatz)	0 mm
Durchmesser Aussenmantel	2,2 mm
Material Aussenmantel	PE
Querschnitt Faser	0
Material (Lichtleiter)	Kunststoff
Länge (Lichtleiter)	200 cm

**Masszeichnung**



**Faseranordnung**



**Zubehör**
**Passende Lichtleiter-Sensoren**

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

**Montagezubehör**

10114652	Schneidmesser für KS-Lichtleiter
10119911	Klemmblock ø 2,2 mm
10156738	Lichtleiterverlängerung 2 m
10158142	Lichtleiterverlängerung 5 m
10145523	Lichtleiterverlängerung 5 m hochflexibel

**Linsen und Komponenten**

10134541	Aufsatzlinse zur Betriebsreichweitenerhöhung
10134540	Aufsatz für seitlichen Lichtaustritt (integrierter Umlenkspiegel)