

**Auf einen Blick**

- Reflexions-Typ
- Tastweite bis zu 30 mm
- Zylindrischer glatter Kopf, seitlicher Lichtaustritt
- Metallmantel 100 cm lang, für Temperaturen bis zu +120 °C
- Für robuste Lichtleiter-Sensoren FZAM 18 und FZAM 30



Abbildung ähnlich



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Besondere Eigenschaften	Hitzeresistent Seitlicher Lichtaustritt
Funktion	Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw	1 ... 20 mm
Ansprech- / Abfallzeit	0,5 ... 1 ms
Kopfart (Lichtleiter)	Zylindrisch glatt (radial)
Breite / Durchmesser (Kopf)	8,8 mm
Höhe / Länge (Kopf)	16 mm

**Allgemeine Daten**

Material (Kopf)	Aluminium
Biegeradius	12 mm (stat.) 24 mm (dynam.)
Durchmesser Aussenmantel	4 mm
Material Aussenmantel	Messing verchromt
Querschnitt Faser	0,5 mm <sup>2</sup>
Material (Lichtleiter)	Glas
Länge (Lichtleiter)	1000 mm
Arbeitstemperatur	-25 ... +120 °C

**Masszeichnung**

