

Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4

Artikelnummer: 11097919

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 12,5 mm
- F 1,4-16
- Format 1"
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- geeignet für NIR/SWIR (800...2000nm)
- M.O.D. 0,9 m
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 52 mm

Max. Aussendurchmesser 43 mm (ohne Rändelschrauben)
53 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 51,5 mm

Gewicht ≤ 150 g

Filtergewinde M 35,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 7 MP

Objektivdaten

Auflösung Pixel 5 µm

Brennweite 12,5 mm

Format 1"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 55,6 °

Vertikaler Bildwinkel 42,5 °

Diagonaler Bildwinkel 67,7 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C