

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 35 mm
- F 1,4-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,3 m
- C-Mount




Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 43 mm × 48.4 mm

Max. Aussendurchmesser 43 mm (ohne Rändelschrauben)
51 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 48,4 mm

Gewicht ≤ 135 g

Filtergewinde M 35,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 7 MP

Objektivdaten

Auflösung Pixel 5 µm

Brennweite 35 mm

Format 1"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 20,9 °

Vertikaler Bildwinkel 15,8 °

Diagonaler Bildwinkel 26,1 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C