

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 35 mm
- F 2,0-16
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,2 m
- C-Mount




Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 45 mm × 74 mm

Max. Aussendurchmesser 45 mm (ohne Rändelschrauben)
55 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 74 mm

Gewicht ≤ 210 g

Filtergewinde M 37,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 26 MP

Objektivdaten

Auflösung Pixel 3 µm

Brennweite 35 mm

Format 4/3"

Blende F2,0-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 22,4 °

Vertikaler Bildwinkel 29,6 °

Diagonaler Bildwinkel 36,6 °

bei Bildformat 13,8 × 18,4 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C