

# ZVL-Canon\_EF\_50mm f/1.8\_STM

Artikelnummer: 11703230

## Auf einen Blick

- Canon Objektiv
- 50 mm
- F 1,8 - 22
- Format 43 mm
- STM Auto Fokus (Fokussteuerung: manuell/automatisch)
- Canon EF-Mount



Abbildung ähnlich

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Canon

### Mechanische Daten

Objektivanschluss	Canon EF-Mount
Abmessungen	69,2 mm × 39,3 mm
Max. Aussendurchmesser	70 mm (ohne Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	39,3 mm
Gewicht	≤ 160 g
Filtergewinde	M 49

### Objektivdaten

Objektivauflösung	65 MP
Brennweite	50 mm
Format	43 mm
Blende	f 1,8 - 22
Blendensteuerung	manuell / automatisch
Horizontaler Bildwinkel	40 °
Vertikaler Bildwinkel	27 °
Diagonaler Bildwinkel	46 °