

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 16 mm
- F 1,4-22
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- bauklein (Ø 30,0 mm)
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 30 mm × 33 mm

Max. Aussendurchmesser 30 mm (ohne Rändelschrauben)
40 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 33 mm

Gewicht ≤ 58 g

Filtergewinde M 27,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivaufösung 0,3 MP

Objektivdaten

Brennweite 16 mm

Format 2/3"

Blende F1,4-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 30,7 °

Vertikaler Bildwinkel 23,2 °

Diagonaler Bildwinkel 38,2 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C