

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 4,2 mm
- F 1,6-C
- Format 1/2"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 43,5 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 43,5 mm

Gewicht ≤ 120 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 0,3 MP

Objektivdaten

Brennweite 4,2 mm

Format 1/2"

Blende F1,6-C

Blendensteuerung fix

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 86,8 °

Vertikaler Bildwinkel 64,3 °

Diagonaler Bildwinkel 110,2 °

bei Bildformat 6,4 × 4,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C