## ZVL-FL-HC0612A-VG

Artikelnummer: 11002840

## Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 6 mm
- F 1,2-C
- Format 1/2"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Allgemeine Daten	
Hersteller	Ricoh Imaging
Mechanische Daten	
Objektivanschluss	C-Mount
Abmessungen	42 mm × 46 mm
Max. Aussendurchmesser	42 mm (ohne Rändelschrauben) 52 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	46 mm
Gewicht	≤ 125 g
Filtergewinde	$M 40,5 \times 0,5$
Objektivdaten	
Objektivauflösung	0,3 MP

Objektivdaten	
Brennweite	6 mm
Format	1/2"
Blende	F1,2-C
Blendensteuerung	manuell
M.O.D.	0,2 m
Horizontaler Bildwinkel	58 °
Vertikaler Bildwinkel	45 °
Diagonaler Bildwinkel	69,4 °
bei Bildformat	6,4 × 4,8 mm
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 +50 °C