

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 50 mm
- F 2,8-22
- Format 45 mm
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- F-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss F-Mount  
 Abmessungen 72 mm × 56,8 mm  
 Max. Aussendurchmesser 72 mm (ohne Rändelschrauben)  
 82 mm (mit Rändelschrauben)  
 Max. Länge (ohne Gewinde) 56,8 mm  
 Gewicht ≤ 370 g

**Mechanische Daten**

Filtergewinde M 62,0 × 0,75

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 48 MP  
 Brennweite 50 mm  
 Format 45 mm  
 Blende F2,8-22  
 Blendensteuerung manuell  
 M.O.D. 0,25 m