

**Auf einen Blick**

- Myutron Objektiv
- 25 mm
- F 2,8
- Format 1"
- M.O.D. 0,091 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount
- geeignet für UV- und sichtbare Wellenlängen (190 - 700 nm)



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Myutron

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 47 mm × 99.2 mm

Max. Aussendurchmesser 47 mm (ohne Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 95,2 mm

Gewicht ≤ 280 g

Filtergewinde M43 × 0,75

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 8 MP

Brennweite 16 mm

Format 1"

Blende F2.8

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,091 m

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur 0 ... +40 °C