

**Auf einen Blick**

- Kowa Objektiv
- 6,5 mm
- F 2,5-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Kowa

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 84 mm × 86,1 mm

Max. Aussendurchmesser 84 mm (ohne Rändelschrauben)  
84 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 79,1 mm

Gewicht ≤ 310 g

Filtergewinde M 82 × 0,75

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 24 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 6,5 mm

Format 1,1"

Blende F2,5-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 95,7 °

Vertikaler Bildwinkel 78,7 °

Diagonaler Bildwinkel 109,1 °

bei Bildformat 10,6 × 14,1 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C