

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 6 mm
- F 1,8-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 54 mm × 56,6 mm

Max. Aussendurchmesser 54 mm (ohne Rändelschrauben)
54 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 56,6 mm

Gewicht ≤ 215 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 7 MP

Auflösung Pixel 5 µm

Objektivdaten

Brennweite 6 mm

Format 1"

Blende F1,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 96,8 °

Vertikaler Bildwinkel 79,4 °

Diagonaler Bildwinkel 108,4 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C

Lagertemperatur -20 ... +60 °C