

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 8,5 mm
- F 2,5-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 64 mm × 79,7 mm

Max. Aussendurchmesser 64 mm (ohne Rändelschrauben)
64 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 73,3 mm

Gewicht ≤ 230 g

Filtergewinde M 62 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 24 MP

Objektivdaten

Brennweite 8,5 mm

Format 1,1"

Blende F2,5-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 79,2 °

Vertikaler Bildwinkel 63,8 °

Diagonaler Bildwinkel 91,2 °

bei Bildformat 10,6 × 14,1 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C