

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 35 mm
- F 2,8-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 29 mm × 38,5 mm
 Max. Aussendurchmesser 29 mm (ohne Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 39 mm
 Gewicht ≤ 48 g
 Filtergewinde M 27 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 6 MP
 Auflösung Pixel 2,74 µm

Objektivdaten

Brennweite 35 mm
 Format 2/3"
 Blende F2.8-16
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,25 m
 Horizontaler Bildwinkel 14,3 °
 Vertikaler Bildwinkel 10,8 °
 Diagonaler Bildwinkel 17,9 °
 bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C