

Auf einen Blick

- Evetar Objektiv
- 8 mm
- F 1:1,8
- Format 1/1,8"
- M.O.D. 0,2 m
- CS-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Evetar

Mechanische Daten

Objektivanschluss CS-Mount
 Abmessungen 30 mm × 21 mm
 Max. Aussendurchmesser 30 mm (ohne Rändelschrauben)
 40 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 21 mm

Objektivdaten

Objektivauflösung 3 MP
 Brennweite 7,8 mm
 Format 1/1.8"
 Blende F1:1,8
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,2 m