

**Auf einen Blick**

- Computar Objektiv
- 8 mm
- F 2,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Computar

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 57,5 mm × 53,2 mm

Max. Aussendurchmesser 57,5 mm (ohne Rändelschrauben)  
57,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 53,2 mm

Gewicht ≤ 105 g

Filtergewinde M 72,0 × 0,75

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 12 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 8 mm

Format 1,1"

Blende F2,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 83 °

Vertikaler Bildwinkel 66 °

Diagonaler Bildwinkel 93,9 °

bei Bildformat 38 × 27 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C