

**Auf einen Blick**

- Computar Objektiv
- 12 mm
- F 2,6-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Computar

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 39 mm × 51,4 mm

Max. Aussendurchmesser 39 mm (ohne Rändelschrauben)  
49 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 43,5 mm

Gewicht ≤ 98,4 g

Filtergewinde M 37,5 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 20 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 12 mm

Format 1"

Blende F2,6-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 56,7 °

Vertikaler Bildwinkel 44,1 °

Diagonaler Bildwinkel 67,4 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C