

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 35 mm
- F 2,2-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 39,5 mm × 63,9 mm

Max. Aussendurchmesser 39,5 mm (ohne Rändelschrauben)
49,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 55,7 mm

Gewicht ≤ 118,2 g

Filtergewinde M 34 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 20 MP

Objektivdaten

Brennweite 35 mm

Format 1"

Blende F2,2-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 20,8 °

Vertikaler Bildwinkel 15,7 °

Diagonaler Bildwinkel 25,8 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C