

Auf einen Blick

- Corning® Varioptic® Objektiv
- 16 mm
- F 2,8
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,11 m
- C-Mount
- UART Schnittstelle (3.3 V, 100 mA)



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Corning

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 36 mm × 38 mm

Max. Aussendurchmesser 36 mm

Max. Länge (ohne Gewinde) 38 mm

Gewicht ≤ 99 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 5 MP

Brennweite 16 mm

Format 2/3"

Blende F2,8

Blendensteuerung fix

M.O.D. 0,11 m

Diagonaler Bildwinkel 38 °

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +50 °C