

Connecteur femelle M23, 12 points, CW

Numéro d'article: 10164705

Vue d'ensemble

- Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW).
Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
- Version CEM
- Plage de températures -40...+100 °C



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Section maxi. fils	Max. 1 mm ²
Contact termination	Soudure

Caractéristiques techniques

Section maxi. fils	ø5...10 mm
Température d'utilisation	-40...+100 °C

Dimensions

connecteur M23,
femelle, droit, 12 points,
dans le sens horaire (CW).

