

Câble de raccordement avec FCI à 8 points / SUB-D à 9 points, 0,3 m

Numéro d'article: 11106562

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et connecteur male SUB-D à 9 points
- Certification UL/CSA
- Assemblage par le client possible



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Poids	80 g
Longueur du câble	0,3 m

Spécifications des câbles


Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile)
	-30...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7 mm

Affectation des bornes

Accouplement K21BG8	Accouplement K4SG 9
Borne	Borne
3	1
4	6
5	2
6	7
7	3
8	8
1	4
2	5
NC	9
	Shield/Housing

Approprié pour

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PAEI-H, ATD2AH00, ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL



Dimensions

