

Connecteur femelle M23 avec goupille de verrouillage, 12 points, CW

Numéro d'article: 11141051

Vue d'ensemble

- Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW).
Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
- Écrou moleté avec goupille de verrouillage
- Version CEM
- Plage de températures -40...+100 °C



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques


Section maxi. fils	Max. 1 mm ²
Contact termination	Soudure

Caractéristiques techniques

Section maxi. fils	ø5...10 mm
Température d'utilisation	-40...+100 °C

Dimensions

connecteur M23, femelle, droit,
12 points, dans le sens horaire (CW),
écrou moleté avec goupille de verrouillage



Approprié pour

ExEIL580-B, ExEIL580-T, ExEIL580-SC, ExEIL580-SY, ExEIL580P-B, ExEIL580P-T, ExEIL580P-SC, ExEIL580P-SY