

**产品要点**

- 对射式传感器
- 小感应头
- 感应头可弯曲一次
- -30 ... 70 °C



图片与实际产品类似

**技术数据**


**基本参数**

特殊特性	感应头可弯曲一次 Fine sleeve
Operating principle	Through-beam type
Actual range Sb	1532 mm
感应头类型 ( 光纤 )	Cylindrical threaded, with sleeve
工作温度	-30 ... +70 °C
出光角	60°
Fiber optics can be shortened to length	Yes
Integrated lens	No
Adaptable lens	No
Infrared light compatibility (1450 nm)	No
Smallest object recognizable	0,1 mm


**机械参数**

Diameter Fiber	1 mm
宽度 / 直径 ( 感应头 )	4 mm
高度 / 长度 ( 感应头 )	60,2 mm
感应头材质	不锈钢 / 黄铜
螺纹	M4 x 0.7
Bending radius (fixed)	30 mm
Bending radius (mobile)	15 mm
电缆护套直径	2,2 mm
电缆护套材质	PE
光纤材质	塑料
长度 ( 光纤 )	200 cm


**尺寸图**



**Fiber arrangement**



**Actual range diagram**



**附件**
**Fitting fiber optic sensors**

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

**安装附件**

10114652	Cutting tool for plastic fiber optics
10119911	Mounting bracket Ø 2,2 mm
10156738	Fiber optic cable extension 2 m
10158142	Fiber optic cable extension 5 m
10145523	Fiber optic cable extension 5 m highly flexible