

FSE 200CA040

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 11708570

Vue d'ensemble

- Type barrière simple (array)
- Portée de service jusqu'à 1472 mm
- Tête de détection parallélépipédique, rideau lumineux 4,24 mm, sortie latérale de la lumière
- Fibres plastique 200 cm de long, avec protection contre la courbure
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibre optique compacts FVDK 10 et OF10




Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales

Propriétés spéciale	Array (fin rideau lumineux) Protection contre la courbure
Operating principle	Type barrière simple
Portée de service Sb	1472 mm
Tête de fibre optique	Parallélépipédique, sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement	-55 ... +70 °C
Angle de sortie	60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue	Oui
Lentille intégrée	Non
Lentille adaptable	Non

Données générales

Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Non
---	-----

Données mécaniques

Largeur d'array	4,24 mm
Largeur / Diamètre (tête)	10 mm
Hauteur / Longueur (tête)	10 mm
Matériau (tête)	Acier inoxydable
Bending radius (fixed)	25 mm
Diamètre gaine extérieure	2,2 mm
Matériau gaine extérieure	PE
Matériau (fibres optiques)	Plastique
Longueur (fibres optiques)	200 cm

Dessin d'encadrement




Diagramme de la portée de fonctionnement

	Mode	Actual Range Sb [mm]
OF10	Ultra-High-Speed	420
	High-Speed	599
	Standard	678
	High-Resolution	873
	Long-Range	1043
FVDK 10x6	Ultra-Long-Range	1472
	Fast	352
	Semi Fast	598
FVDK 10x5	Normal	706
	Potentiometer	88

Accessoires**Détecteur fibre optique approprié**

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

Accessoires de montage

11708552	Couteau pour fibres plastiques
10119911	Bride de fixation Ø 2,2 mm