

## FSE 200D1Y50

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 10151373

### Vue d'ensemble

- Type barrière simple
- Portée de service jusqu'à 505 mm
- Tête de détection avec filetage M3
- Fibre plastique tolérante à la courbure 200 cm de long, convient pour chaînes porte-câbles
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibres optiques compacts FVDK 10 et OF10



Image similaire

### Caractéristiques techniques


#### Données générales

Propriétés spéciale	Utilisable sur chaînes porte-câbles
Operating principle	Type barrière simple
Portée de service Sb	505 mm
Tête de fibre optique	Cylindrique avec filetage
Température de fonctionnement	-30 ... +70 °C
Angle de sortie	60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue	Oui
Lentille intégrée	Non
Lentille adaptable	Non
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Non


#### Données mécaniques

Largeur / Diamètre (tête)	3 mm
Hauteur / Longueur (tête)	11 mm
Matériau (tête)	Acier inoxydable
Filetage	M3 x 0,5
Bending radius (fixed)	4 mm
Diamètre gaine extérieure	1 mm
Matériau gaine extérieure	PE
Matériau (fibres optiques)	Plastique
Longueur (fibres optiques)	200 cm

### Dessin d'encombrement



**Arrangement des fibres**



**Diagramme de la portée de fonctionnement**

	Mode	Actual Range Sb [mm]
OF10	Ultra-High-Speed	140
	High-Speed	193
	Standard	210
	High-Resolution	295
	Long-Range	370
	Ultra-Long-Range	505
FVDK 10x6	Fast	160
	Semi Fast	259
	Normal	298
FVDK 10x5	Potentiometer	47

**Accessoires****Détecteur fibre optique approprié**

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

**Accessoires de montage**

10114652	Couteau pour fibres plastiques
10119912	Bride de fixation Ø 1,1 mm

**Lentilles et composants**

10140260	Douille de réduction
----------	----------------------