

# FSE 200EH400

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 11708590

## Vue d'ensemble

- Type barrière simple
- Portée de service jusqu'à 2024 mm
- Tête de détection avec filetage M4, avec filetage M2.6 pour lentille optionnelle, sortie de fibre à 90°
- Fibres plastique 200 cm de long, avec protection contre la courbure
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibre optique compacts FVDK 10 et OF10



Image similaire

## Caractéristiques techniques

### Données générales

Propriétés spéciale	Protection contre la courbure
Operating principle	Type barrière simple
Portée de service Sb	2024 mm
Tête de fibre optique	Cylindrique avec filetage, sortie de fibre à 90°
Température de fonctionnement	-55 ... +70 °C
Angle de sortie	60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue	Oui
Lentille intégrée	Non
Lentille adaptable	Oui


### Données générales

Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Non
---	-----


### Données mécaniques

Largeur / Diamètre (tête)	4 mm
Hauteur / Longueur (tête)	15,1 mm
Matériau (tête)	Acier inoxydable
Filetage	M4 x 0,7
Bending radius (fixed)	9 mm
Diamètre gaine extérieure	2,2 mm
Matériau gaine extérieure	PE
Matériau (fibres optiques)	Plastique
Longueur (fibres optiques)	200 cm

## Dessin d'encadrement



## Arrangement des fibres



## Diagramme de la portée de fonctionnement

	Mode	Actual Range Sb [mm]
OF10	Ultra-High-Speed	538
	High-Speed	725
	Standard	804
	High-Resolution	1154
	Long-Range	1528
	Ultra-Long-Range	2024
FVDK 10x6	Fast	462
	Semi Fast	774
	Normal	916
FVDK 10x5	Potentiometer	115

**Accessoires**
**Détecteur fibre optique approprié**

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

**Accessoires de montage**

11708552	Couteau pour fibres plastiques
10119911	Bride de fixation Ø 2,2 mm

**Lentilles et composants**

11708553	Lentilles pour augmentation de la portée de service
11708557	Lentilles pour augmentation de la portée de service pour M4 fibre optique