

## FUE 200C6Y00

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 10135333

### Vue d'ensemble

- Type réflex (array)
- Portée jusqu'à 316 mm
- Tête de détection parallélépipédique, rideau lumineux 15 mm, sortie latérale de la lumière
- Fibre plastique tolérante à la courbure 200 cm de long, convient pour chaînes porte-câbles
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibres optiques compacts FVDK 10 et OF10



*Image similaire*

### Caractéristiques techniques

#### Données générales

Propriétés spéciale      Array (fin rideau lumineux)  
Utilisable sur chaînes porte-câbles

Operating principle      Type réflex

Portée Tw                    265 mm

Tête de fibre optique      Parallélépipédique, sortie latérale de la lumière

Température de fonctionnement      -30 ... +70 °C

Angle de sortie            60°

Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue      Oui

Lentille intégrée            Non

Lentille adaptable        Non

Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)      Non

#### Données générales

Plus petit objet détectable      0,005 mm

#### Données mécaniques

Largeur d'array            15 mm

Largeur / Diamètre (tête)      20,6 mm

Hauteur / Longueur (tête)      20,6 mm

Profondeur (tête)        5 mm

Matériau (tête)            PBT

Bending radius (fixed)      4 mm

Diamètre gaine extérieure      2,2 mm

Matériau gaine extérieure      PE

Matériau (fibres optiques)      Plastique


Longueur (fibres optiques)      200 cm

# FUE 200C6Y00

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 10135333

## Dessin d'encombrement



## Diagramme portée de détection

	Mode	Sensing Distance Tw [mm]
OF10	Ultra-High-Speed	157
	High-Speed	185
	Standard	208
	High-Resolution	232
	Long-Range	272
	Ultra-Long-Range	316
FVDK 10x6	Fast	148
	Semi Fast	201
	Normal	223
FVDK 10x5	Potentiometer	26

**Accessoires**
**Détecteur fibre optique approprié**

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

**Accessoires de montage**

10114652	Couteau pour fibres plastiques
10119911	Bride de fixation Ø 2,2 mm
10156738	Prolongation pour fibre optique 2 m
10158142	Prolongation pour fibre optique 5 m
10145523	Prolongation pour fibre optique 5 m hautement flexible