

产品一览

- Diffuse type
- Sensing distance up to 35 mm
- Cylindrical smooth sensing head, side view
- Metal jacket 50 cm long, for temperatures up to +120 °C
- For rugged fiber optic sensors FZAM 18 and FZAM 30



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

特殊特性	耐高温 侧视图
类型	漫反射式传感器
Sensing distance Tw	1 ... 20 mm
Response time / release time	0,5 ... 1 ms
感应头类型 ( 光纤 )	圆柱形 · 光滑版 ( 径向 )
宽度 / 直径 ( 感应头 )	8,8 mm
高度 / 长度 ( 感应头 )	16 mm

基本参数

感应头材质	铝
弯曲半径	12 mm (静态) 24 mm (动态)
电缆护套直径	4 mm
电缆护套材质	黄铜镀铬
光纤截面积	0,5 mm <sup>2</sup>
光纤材质	玻璃
长度 ( 光纤 )	500 mm
工作温度	-25 ... +120 °C

尺寸图

