

Vue d'ensemble

- Affichage OLED inopiné
- Configurations d'entrée programmables
- Réjection de la diaphonie entre deux capteurs sans fil
- Six modes AUTOSET
- Programmation avancée à remote



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception	Affichage OLED
Indication sortie	LED rouge
Réglage	Teach-in: Touche / ext.
Longueur d'ondes	660 nm
Suppression influence réciprocité	Oui

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	0,05 ms (Ultra High Speed Mode)
	0,125 ms (High Speed Mode)
	0,25 ms (Standard Mode)
	1 ms (High Resolution Mode)
	4 ms (Long Range Mode)
	16 ms (Ultra Long Range Mode)

Plage de tension +Vs	8 ... 30 VDC
----------------------	--------------

Consommation max. (sans charge)	50 mA
---------------------------------	-------

Courant absorbé moyen	30 mA
-----------------------	-------

Tension résiduelle Vd	<2 VDC
-----------------------	--------

Fonction de commutation	Claire/sombre commutable
-------------------------	--------------------------

Données électriques

Retardement à l'enclenchement/au déclenchement	0,1 ... 9999 ms
--	-----------------

Circuit de sortie	PNP
-------------------	-----

Courant de sortie	150 mA
-------------------	--------

Protégé contre courts-circuits	Oui
--------------------------------	-----

Protégé contre inversion polarité	Oui
-----------------------------------	-----

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	10 mm
--------------------	-------

Hauteur / Longueur	27,8 mm
--------------------	---------

Profondeur	82,3 mm
------------	---------

Forme du boîtier	Parallélépipédique
------------------	--------------------

Matériau boîtier	Polycarbonate
------------------	---------------

Version de raccordement	Câble 4-pôles, 2 m
-------------------------	--------------------

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	5 ... +55 °C
-------------------------------	--------------

Classe de protection	IP 50
----------------------	-------

Dessin d'encombrement




Schéma de raccordement



Accessoires

Accessoires de montage

11708560

ZADAP-FBR.BRACKET