

FCE 200DS300

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 11708579

Vue d'ensemble

- Type réflex
- Portée jusqu'à 230 mm
- Tête de détection cylindrique lisse $\varnothing 3$ mm, structure coaxiale des fibres pour une plus grande précision
- Fibres plastique 200 cm de long, avec protection contre la courbure
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibre optique compacts FVDK 10 et OF10



Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales

Propriétés spéciale Tête de détection lisse
Structure coaxiale des fibres
Protection contre la courbure

Operating principle Type réflex

Portée Tw 230 mm

Tête de fibre optique Cylindrique lisse

Température de fonctionnement -55 ... +70 °C

Angle de sortie 60°

Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue Oui

Lentille intégrée Non

Lentille adaptable Non

Données générales

Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm) Non

Plus petit objet détectable 0,005 mm

Données mécaniques

Diamètre fibre 0,5 mm

Largeur / Diamètre (tête) 3 mm

Hauteur / Longueur (tête) 15 mm

Matériau (tête) Acier inoxydable

Bending radius (fixed) 15 mm


Diamètre gaine extérieure 1,25 mm

Matériau gaine extérieure PE

Matériau (fibres optiques) Plastique

Longueur (fibres optiques) 200 cm

Dessin d'encadrement



Arrangement des fibres





Diagramme portée de détection



FCE 200DS300

Câble à fibres optiques en plastique

Numéro d'article: 11708579

Accessoires

Détecteur fibre optique approprié

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

Accessoires de montage

11708552	Couteau pour fibres plastiques
----------	--------------------------------

Lentilles et composants

11708559	Douille de réduction
----------	----------------------