# FSE 200D4Y00

Câble à fibres optiques en plastique Numéro d'article: 10135344

### Vue d'ensemble

- Type barrière simple
- Portée de service jusqu'à 558 mm
- Tête de détection cylindrique lisse ø2,5 mm, avec manchon fin ø1 mm, sortie latérale de la lumière
- Fibre plastique 200 cm de long
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibres optiques compacts FVDK 10 et OF10




Image similaire

Caractéristiques techniques		
Données générales		
Propriétés spéciale	Tête de détection lisse Manchon fin	
Operating principle	Type barrière simple	
Portée de service Sb	558 mm	
Tête de fibre optique	Cylindrique lisse avec manchon, sortie latérale de la lumière	
Température de fonctionne- ment	-30 +70 °C	
Angle de sortie	60°	
Fibres optiques à raccour- cir à la longueur voulue	Oui	
Lentille intégrée	Non	
Lentille adaptable	Non	

Données générales	
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Non
Données mécaniques	
Diamètre fibre	0,5 mm
Largeur / Diamètre (tête)	2,5 mm
Hauteur / Longueur (tête)	27 mm
Matériau (tête)	Acier inoxydable
Bending radius (fixed)	15 mm
Diamètre gaine extérieure	1 mm
Matériau gaine extérieure	PE
Matériau (fibres optiques)	Plastique
Longueur (fibres optiques)	200 cm

# Dessin d'encombrement 22.2 25.8



# FSE 200D4Y00

Câble à fibres optiques en plastique Numéro d'article: 10135344

Accessoires		
Détecteur fibre optique approprié		
11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014	
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014	
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N	
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV	
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N	
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV	
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014	
10162867	FVDK 10N5101	
10162865	FVDK 10N5101/S35A	
10162866	FVDK 10P5101	
10162864	FVDK 10P5101/S35A	
11045446	FVDK 10N66Y0	
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A	
11045460	FVDK 10N66YR	
11045445	FVDK 10P66Y0	
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A	
11045449	FVDK 10P66YR	
11214490	FVDK 10P66ZR	
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A	
11214478	FVDK 10P66Z0	
11214492	FVDK 10N66ZR	
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A	
11214479	FVDK 10N66Z0	
11045462	FVDK 10N66YM	
11045464	FVDK 10N66YS	
11045461	FVDK 10P66YM	
11045463	FVDK 10P66YS	
Accessoires de montage		
10114652	Couteau pour fibres plastiques	
10119912	Bride de fixation Ø 1,1 mm	

## Lentilles et components

10140260 Douille de réduction