


Auf einen Blick

- Seite A: Adern mit Crimp Kontakten; Seite B: Adern mit Crimp Kontakten und Schirmung mit Crimp Kontakten
- Leiteraufbau: 5 x 0,34 mm²
- TPE; geeignet für Food & Beverage
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UV
- Halogenfrei



Technische Daten

Seite A

Seite A: Schirmlänge	72 mm
Seite A: Schirm Bearbeitung	Nicht bearbeitet
Seite A: Crimp Anschluss Ader 1	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite A: Crimp Anschluss Ader 2	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite A: Crimp Anschluss Ader 3	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite A: Crimp Anschluss Ader 4	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite A: Crimp Anschluss Ader 5	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert

Seite B

Seite B: Schirmlänge	100 mm
Seite B: Schirm Bearbeitung	Verdrillt und reduziert auf 0,34 mm ²
Seite B: Schirmung Crimp Anschluss	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 1	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 2	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 3	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 4	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 5	0,34 mm ² ; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert

Leitungen

Leitungslänge	500 cm
Längentoleranz	± 7,5 cm
Anzahl Adern	5
Schirmung	Ja
Mantel: Material	TPE

Leitungen

Mantel: Farbe	Schwarz
Leitungsdurchmesser	6,2 mm
Aderquerschnitt	0,34 mm ²

Kabel

Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 40 ...+ 90 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 50 ...+ 90 °C
Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC
Schirmung	Ja
Längentoleranz	± 7,5 cm
Leitungslänge	500 cm
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 4 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Leitungsgewicht	78 g/m
Leitungsdurchmesser	6,2 mm
Mantel: Material	TPE
Schirmung: Material	Kupfer, verzinkt
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Mantel: Farbe	Schwarz

Elektrische Daten

Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC
-----------------------	------------

Mechanische Daten

Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 4 × Außendurchmesser

Umgebungsbedingungen

Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 50 ...+ 90 °C
Leitung: Chemische Beständigkeit	ECOLAB Materialbeständigkeitstest bestanden

Masszeichnung

