


Auf einen Blick

- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; TPE-S, 2000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
- Kopf A: IP65, IP68, IP69K; Kopf B: IP65, IP68, IP69K
- ECOLAB getestet
- Halogenfrei



Technische Daten

Seite A		Leitungen	
Kopf A: Anschluss	M12	Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°	Kabel	
Kopf A: Geschlecht	Männlich	Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 25 ...+ 105 °C
Kopf A: Kodierung	A	Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 105 °C
Kopf A: Polzahl	4	Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC
Kopf A: LED	Nein	Schirmung	Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW14	Biegeradius (statisch)	23,5 mm
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm	Adernzahl	4
Kopf A: Rändelschraube Material	Edelstahl (V4A)	Adernzahl mit Querschnitt	4x0,34
Kopf A: Griffkörper Farbe	Blau	Leitungslänge	2000 cm
Beschriftungstülle Seite A	Nein	Zulässige Beschleunigung	max. 10 m/s ²
Seite B		AWG	22
Kopf B: Anschluss	M12	Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Kopf B: Winkel Kabelabgang	90°	Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Kopf B: Geschlecht	Weiblich	Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Kopf B: Kodierung	A	Leitungsgewicht	ca. 29,7 g/m
Kopf B: Polzahl	4	Leiteraufbau	42 × 0,1 mm
Kopf B: LED	Nein	Leitungsdurchmesser	4,7 mm \pm 5%
Kopf B: Sechskantschlüsselweite	SW14	Kabelleiter: Material	Kupfer, blank
Kopf B: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm	Mantel: Material	TPE-S
Kopf B: Rändelschraube Material	Edelstahl (V4A)	Aderisolierung: Material	PP
Kopf B: Griffkörper Farbe	Blau	Biegezyklen	ca. 4000000 Zyklen
Kopf B: Dichtung Material	EPDM	Nennspannung	300 V AC
Beschriftungstülle Seite B	Nein	Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Leitungen		Paarverseilung	Nein
Leitungslänge	2000 cm	Einzeldraht Durchmesser	0,1 mm
Schirmung	Nein	Leitung: Prüfspannung	3 kV
Leiteraufbau	42 × 0,1 mm	Torsionsbeanspruchung in °	± 180 °/m
AWG	22	Gesamtverseilung	4 Adern verseilt
Mantel: Material	TPE-S	Zulässige Verfahrengeschwindigkeit	max. 3 m/s
Mantel: Farbe	Blau	Zulässiger Verfahrenweg (horizontal)	max. 10 m
Leitungsdurchmesser	4,7 mm \pm 5%	Aderquerschnitt	0,34 mm ²
		Adern Bearbeitung	Nein

Technische Daten

Kabel

Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,27 mm ± 5%
Mantel: Farbe	Blau

Elektrische Daten

Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC
Nennspannung	300 V AC
Durchgangswiderstand	max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A

Mechanische Daten

Kopf A: Schutzklasse	IP65, IP68, IP69K
Kopf B: Schutzklasse	IP65, IP68, IP69K
Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen	ca. 4000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °	± 180 °/m
Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung	max. 10 m/s ²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit	max. 3 m/s

Umgebungsbedingungen

Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 105 °C
Schleppkettenfähig	Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit	Chemikalienbeständigkeit nach ECOLAB geprüft. Beim Einsatz anderer Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu prüfen.

Umgebungsbedingungen


Kopf A: Flammwidrigkeit	HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit	Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Kopf A: Säure- und laugenbeständig	Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
Kopf B: Chemische Beständigkeit	Chemikalienbeständigkeit nach ECOLAB geprüft. Beim Einsatz anderer Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu prüfen.
Kopf B: Flammwidrigkeit	HB (UL 94)
Kopf B: Öl-Beständigkeit	Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Kopf B: Säure- und laugenbeständig	Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
Kopf B: Verschmutzungsgrad	3
Leitung: Säure- und laugenbeständig	gut (analogue FDA 21 178.3620, 178.3297, 177.1520)
Leitung: Silikonfrei	Ja

Kaufmännische Daten

eclass	27060311
--------	----------


Seite A

Kodierung



Seite B

Kodierung



Anschlussbild

