

Vue d'ensemble

- Adaptateur M12 codage L sur DC 5.1 pour l'exploitation d'un maître IO-Link avec bloc d'alimentation enfichable 11087165



Caractéristiques techniques

Side A

Head A: Connection	M12
Head A: Angle cable outlet	0°
Head A: Gender	Female
Head A: Coding	L
Head A: No. of poles	5
Head A: Width across flats	AF17
Head A: Tightening torque	0,6 Nm

Side B

Head B: Connection	DC 5.5/2.1
Head B: Gender	Male
Head B: No. of poles	2
Head B: Body color	Black

Cables

Cable length	15 mm
Shielded	No
AWG	21
External sheath: Material	PVC
External sheath: Color	Black
Cable diameter	5,5 mm

Cables

Wire cross section	0.5 mm ²
--------------------	---------------------

Cable

Shielded	No
Cable length	15 mm
AWG	21
Cable diameter	5,5 mm
Conductor: Material	PVC
External sheath: Material	PVC
Wire cross section	0.5 mm ²
External sheath: Color	Black

Données électriques

Operating voltage	30 V AC/DC
-------------------	------------

Données mécaniques

Head A: Degree of protection	IP20
Head B: Degree of protection	IP20

Conditions ambiantes

Temperature range (fixed)	+ 10 ... + 40 °C
---------------------------	------------------

Side A

Coding




Schéma de raccordement

