

## Auf einen Blick

- Messbereich  $\pm 250 \mu\text{m/m}$
- IO-Link Schnittstelle für individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
- Minimale Beeinflussung der Maschinenstruktur durch geringe Steifigkeit
- Integrierte Verstärkerelektronik
- Ausgangssignal IO-Link mit 2 x I/O
- Lochabstand 53 mm
- Stecker M12, 5 Pol



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nenndehnung	0 ... 250 $\mu\text{m/m}$
Linearitätsabweichung	< 0,3 %
Wiederholbarkeit	< 0,1 %
Mechanische Anbindung	4 x M6 Schrauben

### Mechanische Daten

Überlast	150 %
Dauerfestigkeit	>10 Mio Zyklen bei 0...100% FS
Sensorsteifigkeit	260 N @ 250 $\mu\text{m/m}$
Gewicht	135 g
Material Sensorkörper	1.7225, chem. vernickelt
Material Gehäuse	Edelstahl, 1.4301
Kompensiert für Wärmeausdehnungskoeffizient	$11,1 \cdot 10^{-6} \text{ 1/K}$
Elektrischer Anschluss	Stecker M12, 5-polig

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 °C ... 85 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... 85 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653	IP 65
Vibration IEC 60068-2-6	10 ... 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64	20 ... 1000 Hz: 0.1 g <sup>2</sup> /Hz
Shock IEC 60068-2-27	50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms

### Elektrische Daten

Ausgangssignal	IO-Link
Signalpolarität positiv	Zug
Brückenwiderstand	350 $\Omega$
Betriebsspannungsbereich	18 ... 30 VDC
Stromaufnahme	< 40 mA
Verpolungsfest	Ja

### Elektrische Daten

Kurzschlussfest	Ja
Auflösung ADC	24 bit
Abtastrate Eingang	8 kS/s
Grenzfrequenz (-3 db)	1000 Hz

### IO-Link Schnittstelle

IO-Link-Version	1.1
IO-Link-Porttyp	Class A
Baud-Rate	230,4 kbaud (COM3)
Prozessdatenlänge	32 bit
Zykluszeit	$\geq 1 \text{ ms}$
SIO-Mode	Ja
Prozessdaten (zyklisch)	Process Value Scale exponent SSC 1 SSC 2 Quality Alarm

### IO-Link Funktionalitäten

Parametrierbar	Einheit (N, kg, $\mu\text{m/m}$ ) frei wählbar Nullpunktabgleich (Tarierung) Abgleich auf bekannte Kraft Funktion I/O's wählbar
----------------	--


Zusatzfunktionen	Tiefpassfilter Spitzenwertspeicher Sample and hold Zwei digitale Schaltpunkte (SSC) Remotebetrieb
------------------	---

Zusätzliche Daten	Diagnosedaten Fehlererkennung
-------------------	----------------------------------

### Konformität und Zulassungen

Konformität	CE UL
-------------	----------

**Masszeichnungen (mm)**



**Elektrischer Anschluss**

Pin-number	Signals
1	L+
2	DI/DQ
3	L-
4	C/Q
5	n. c.

