

EAL580-B - PROFINET

盲孔型

多圈光电编码器 · 最高18位单圈 / 16位多圈 · PROFINET IO

产品要点

- 绝对值多圈编码器
- 光感应原理
- 最高分辨率：单圈18位 · 多圈16位
- 盲孔型
- LED状态显示
- PROFINET I/O
- 超强的抗磁场干扰能力



技术数据

技术数据 – 电气参数

电源电压	10...30 VDC
反极性保护	是
电流消耗 (无负载)	≤100 mA (24 VDC)
接口	PROFINET I/O
功能	多圈
每圈步数	≤262144 / 18位 (可调节)
圈数	≤65536 / 16位 (可调节)
总分辨率	≤ 31 位
绝对精度	±0,01° (18位单圈 / 13位多圈) ±0,025° (13位单圈 / 16位多圈)
感应原理	光电
抗干扰性	EN 61000-6-2
辐射干扰	EN 61000-6-4
状态指示灯	4个LED · 集成在外壳中
认证	UL认证 / E63076

技术数据 – 机械参数

尺寸 (法兰)	ø58 mm
轴类型	ø10...15 mm (盲孔型)

可选配件

- 预设/复位按钮

技术数据 – 机械参数

防护等级 (EN 60529)	IP 54 IP 65 IP 67
运行速度	≤6000 rpm (机械) ≤6000 rpm (电气)
启动加速度	≤1000 U/s ²
启动转矩	≤0,04 Nm (+25 °C · IP 54)
转子惯量	20 gcm ²
材质	外壳：压铸锌 法兰：铝
工作温度	-40...+85 °C (参见“概述”)
相对湿度	95% (不结露)
耐抗性	EN 60068-2-6 抗振动±0.75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz EN 60068-2-27 抗冲击100 g · 2 ms
近似重量	500 g
连接	3xM12 法兰接头

EAL580-B - PROFINET

盲孔型

多圈光电编码器 · 最高18位单圈 / 16位多圈 · PROFINET IO


概述

自热效应与转速、防护等级、安装方式、环境条件以及电子元器件和电源电压密切相关。在进行精确的散热设计时必须加以考虑。假定自热效应分别为每1000 rpm升温7K (IP54防护等级) 和8K (IP65/IP67防护等级)。当编码器在接近最大极限性能运行时，需要测量编码器法兰面的实际温度值。

端子定义

电源电压

针脚	定义	描述
1	UB	电源电压
2	d.u.	不连接
3	0 V	0 V
4	d.u.	不连接




1 x M12 法兰接头，公头，A-coded

PROFINET (数据线)

针脚	定义	描述
1	TxD+	传送数据 +
2	RxD+	接收数据 +
3	TxD-	传送数据 -
4	RxD-	接收数据 -



2 x M12 法兰接头，母头，D-coded



PROFINET功能


总线协议	PROFINET I/O
设备协议	编码器协议 PNO 3.162 V4.1 和 V3.1 PROFIdrive 协议 PNO 3.172 V4.1
实时性等级	1 级 RT, 3 级 IRT
发送时钟	RT: 1 ms, 2 ms, 4 ms IRT: 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms
更新时间	最短 500 μs
功能特征	- 100 Mbaud 快速以太网 - 设备更换时无需更换配置文件 - 媒体冗余协议 (MRP) - 齿轮系数 / 旋转轴
过程数据	- 32 位位置值输入数据，带 / 不带 16 位或 32 位转速值 - PROFIdrive 报文 81-83
LED 状态指示灯	链路 / 活动 (L/A)，状态，故障

EAL580-B - PROFINET

盲孔型

多圈光电编码器 · 最高18位单圈 / 16位多圈 · PROFINET IO

尺寸



EAL580-B - PROFINET

盲孔型

多圈光电编码器 · 最高18位单圈 / 16位多圈 · PROFINET IO

订货资料

	EAL580	-	B	#	##	#	W	PT	##	##	0	.	A
Product	EAL580												
Shaft type													
Blind hollow shaft				B									
Flange (Hollow shaft)													
Without stator coupling					N								
Pin torque support 4 mm, radial					B								
Blind hollow shaft													
ø10 mm, clamping ring, A-side						A							
ø12 mm, clamping ring, A-side						C							
ø14 mm, clamping ring, A-side						E							
ø15 mm, clamping ring, A-side						F							
Protection class													
IP 54							4						
IP 65							5						
IP 67							7						
Connection													
Flange socket radial, 2 x M12, 4-pin, female contacts, D-coded, 1 x M12, 4-pin, male contacts, A-coded								W					
Voltage supply / interface													
10...30 VDC, PROFINET IO								PT					
Resolution Singleturn													
13 Bit										13			
18 Bit										18			
Resolution Multiturn													
13 Bit											13		
16 Bit											16		
Resolution supplement													
No option												0	
Operating temperature													A
-40...+85 °C													

附件
安装附件

10139345	橡胶缓冲力矩支架 · 用于带15 mm力矩针的编码器 (Z 119.041)
11066120	力矩臂 · 单臂 (安装套件056)
10165157	用于ø58 mm外径编码器的弹簧联轴器 · 两端安装孔中心距73 mm (Z 119.072)
11034121	用于ø58 mm外径编码器的弹簧联轴器 · 两端安装孔中心距68 mm (Z 119.073)
11034123	一端固定的弹簧联轴器 · 长115 mm (Z 119.076)
11003562	用于ø58 mm外径编码器的弹簧联轴器 · 两端安装孔中心距63 mm (Z 119.082)
11201396	弹性联轴器 · 两端安装孔中心距32.5 mm (Z 119.101)
11177167	自攻接地螺丝 (Z 119.100)