

**Vue d'ensemble**

- Type barrière simple
- Portée de service jusqu'à 320 mm
- Tête de détection cylindrique lisse  $\varnothing 1,5$  mm
- Gaine plastique 50 cm de long
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibre optique robustes FVDM 15



Image similaire

**Caractéristiques techniques**


**Données générales**

Propriétés spéciale	Tête de détection lisse Manchon fin
Operating principle	Type barrière simple
Portée de service Sb	320 mm
Tête de fibre optique	Cylindrique lisse
Température de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Angle de sortie	60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue	Non
Lentille intégrée	Non
Lentille adaptable	Non
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Oui


**Données mécaniques**

Largeur / Diamètre (tête)	1,5 mm
Hauteur / Longueur (tête)	25 mm
Matériau (tête)	Aluminium
Bending radius (fixed)	7,5 mm
Bending radius (mobile)	15 mm
Diamètre gaine extérieure	2,5 mm
Matériau gaine extérieure	PVC
Section transversale fibres	1 mm <sup>2</sup>
Matériau (fibres optiques)	Verre
Longueur (fibres optiques)	50 cm

**Dessin d'encombrement**



**Arrangement des fibres**



## Accessoires

### Détecteur fibre optique approprié

10234639	FVDM 15N5103
10122368	FVDM 15N5103/S14
10234520	FVDM 15P5103
10239451	FVDM 15P5103/S14
10234519	FVDM 15P5130
10124952	FVDM 15P5130/S14

### Accessoires de montage

10103230	Ecrou d'adaptation de rechange pour Série 15
----------	--