

Auf einen Blick

- Einweg-Typ
- Betriebsreichweite bis zu 320 mm
- Zylindrischer glatter Tastkopf $\varnothing 1,5$ mm
- Metallmantel 50 cm lang
- Arbeitstemperatur bis zu +250 °C
- Für robuste Lichtleiter-Sensoren FVDM 15



Abbildung ähnlich

Technische Daten


Allgemeine Daten

Besondere Eigenschaften	Glatter Tastkopf Feine Hülse
Funktionsprinzip	Einweg-Typ
Betriebsreichweite Sb	320 mm
Lichtleiterkopf	Zylindrisch glatt
Arbeitstemperatur	-25 ... +250 °C
Austrittswinkel	60°
Lichtleiter kürzbar	Nein
Integrierte Linse	Nein
Adaptierbare Vorsatzlinse	Nein
Kompatibilität mit Infrarotlicht (1450 nm)	Ja
Kleinste erfassbare Objekt	0,1 mm


Mechanische Daten

Breite / Durchmesser (Kopf)	1,5 mm
Höhe / Länge (Kopf)	25 mm
Material (Kopf)	Aluminium
Biegeradius (statisch)	15 mm
Biegeradius (flexibler Einsatz)	24 mm
Durchmesser Aussenmantel	4 mm
Material Aussenmantel	Messing verchromt
Querschnitt Faser	1 mm ²
Material (Lichtleiter)	Glas
Länge (Lichtleiter)	50 cm

Masszeichnung



Faseranordnung



Zubehör**Passende Lichtleiter-Sensoren**

10234639	FVDM 15N5103
10122368	FVDM 15N5103/S14
10234520	FVDM 15P5103
10239451	FVDM 15P5103/S14
10234519	FVDM 15P5130
10124952	FVDM 15P5130/S14

Montagezubehör

10103230	Ersatzüberwurfmutter für Lichtleiter Serie 15
----------	---