

**Auf einen Blick**

- Reflexions-Typ
- Tastweite bis zu 77 mm
- Zylindrischer glatter Tastkopf  $\varnothing 3$  mm, mit dünner Hülse  $\varnothing 0,82$  mm
- Kunststoff-Lichtleiter 50 cm lang
- Arbeitstemperatur bis zu  $+70$  °C
- Für kompakte Lichtleiter-Sensoren FVDK 10 und OF10



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**


**Allgemeine Daten**

Besondere Eigenschaften	Glatter Tastkopf Feine Hülse
Funktionsprinzip	Reflexions-Typ
Tastweite Tw	20 mm
Lichtleiterkopf	Zylindrisch glatt, mit Hülse
Arbeitstemperatur	$-30 \dots +70$ °C
Austrittswinkel	$60^\circ$
Lichtleiter kürzbar	Ja
Integrierte Linse	Nein
Adaptierbare Vorsatzlinse	Nein
Kompatibilität mit Infrarotlicht (1450 nm)	Nein
Kleinstes erfassbares Objekt	0,005 mm


**Mechanische Daten**


Durchmesser Faser	0,25 mm
Breite / Durchmesser (Kopf)	3 mm
Höhe / Länge (Kopf)	30 mm
Material (Kopf)	Stahl rostfrei
Biegeradius (statisch)	4 mm
Durchmesser Aussenmantel	1 mm
Material Aussenmantel	PE
Material (Lichtleiter)	Kunststoff
Länge (Lichtleiter)	50 cm

**Masszeichnung**



**Faseranordnung**



**Tastweitendiagramm**

**Zubehör**
**Passende Lichtleiter-Sensoren**

11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014
10162867	FVDK 10N5101
10162865	FVDK 10N5101/S35A
10162866	FVDK 10P5101
10162864	FVDK 10P5101/S35A
11045446	FVDK 10N66Y0
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A
11045460	FVDK 10N66YR
11045445	FVDK 10P66Y0
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A
11045449	FVDK 10P66YR
11214490	FVDK 10P66ZR
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A
11214478	FVDK 10P66Z0
11214492	FVDK 10N66ZR
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A
11214479	FVDK 10N66Z0
11045462	FVDK 10N66YM
11045464	FVDK 10N66YS
11045461	FVDK 10P66YM
11045463	FVDK 10P66YS

**Montagezubehör**

10114652	Schneidmesser für KS-Lichtleiter
10119912	Mounting bracket Ø 1,1 mm

**Linsen und Komponenten**

10140260	Reduzierhülse
----------	---------------