

## Vue d'ensemble

- Diode lumière rouge, pulsée
- PNP
- Teach-in: Touche / ext.
- Câble, 2 m
- -20 ... 55 °C
- IP 40



Image similaire

## Caractéristiques techniques

### Données générales

Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception	Affichage 2 x 4-digit
Indication sortie	LED jaune
Réglage	Teach-in: Touche / ext.
Longueur d'ondes	645 nm
Suppression influence réciprocité	Oui

### Données électriques

Temps d'activation / désactivation	0,25 ... 1 ms (réglable)
Plage de tension +Vs	10,8 ... 26,4 VDC
Consommation max. (sans charge)	30 mA
Tension résiduelle Vd	<2,1 VDC
Fonction de commutation	Claire/sombre commutable
Retardement à l'enclenchement/au déclenchement	1 ... 5000 ms

### Données électriques

Circuit de sortie	PNP
Courant de sortie	100 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui


### Données mécaniques

Largeur / Diamètre	10 mm
Hauteur / Longueur	33,8 mm
Profondeur	70,2 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau boîtier	Polycarbonate/ABS
Versión de raccordement	Câble, L=2 m


### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-20 ... +55 °C
Classe de protection	IP 40

**Dessin d'encombrement**



**Schéma de raccordement**



**Accessoires**

**Accessoires de montage**

10159806

Equerre de montage pour amplificateurs de fibre optique Série 60, 66, 67, 80