

Vue d'ensemble

- Insensible à la poussière et à la saleté
- Exempt d'usure et de dégradation
- Sortie de tension jusqu'à 360°
- Câble 2 m, extrémité de câble ouverte
- Température d'utilisation -40 ... 85 °C
- Protection IP 67
- Rotor magnétique non inclus dans la livraison



Image similaire

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	4,7...7,5 VDC
Protection contre l'inversion de polarité	Non
Protection court-circuit	Oui
Courant de service typ.	≤ 10 mA (sans charge)
Interface	Analogique 0...4,3 V
Fonction	Monotour
Plage de mesure	360° (linéaire)
Résolution	0,09 °
Précision	±0,25 %
Dérivé en température	±0,1 % (Full Scale)
Principe de détection	Magnétique
Temps de réponse	< 4 ms

Caractéristiques électriques

Certificat	CE UL
------------	----------

Caractéristiques mécaniques

Taille	20 mm
Dimensions	20 x 8 x 30 mm
Protection EN 60529	IP 67
Distance tête-roue	≤ 5 mm (axial, MxFS AA03X08) ≤ 2 mm (axial, MxFN AA01x06) ≤ 0,4 mm (radial)
Matière	Boîtier: Laiton nickelé Surface détection: PBTP
Température d'utilisation	-40...+85 °C
Poids	50 g
Raccordement	Câble 2 m, 3 x 0,14, PUR

Signaux de sortie







Schéma de raccordement



Direction rotatif ou linéaire



Distance tête-roue



MDFM 20U9405/C360

Codeur monotour magnétiques

Numéro d'article: 10166023

Dimensions

